

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, Adaptor hexagonal de la filet exterior metric la filet interior PG, asamblare cu cheie



Robust

Beneficii

Permite folosirea accesoriilor cu filet PG în găuri cu filet metric
Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

Convertor hexagonal de la ieșire pe filet metric la intrare pe filet PG.
Mașini
Dispozitive
Carcase

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

SKINDICHT® ZS-M-XL - filet metric lung

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® ZS-M

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior PG	Bucăți / UA
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1.5	7	100
52104340	16 x 1.5	9	100
52104010	16 x 1.5	11	100
52104360	20 x 1.5	11	100
52104370	20 x 1.5	13,5	100
52104380	20 x 1.5	16	50
52104400	25 x 1.5	21	50
52104410	32 x 1.5	29	25
52104420	40 x 1.5	36	10
52104430	50 x 1.5	42	10
52104440	63 x 1.5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1.5	7	100
52104345	16 x 1.5	9	100
52104365	20 x 1.5	11	100
52104375	20 x 1.5	13,5	100
52104385	20 x 1.5	16	50
52104405	25 x 1.5	21	50
52104415	32 x 1.5	29	25
52104425	40 x 1.5	36	10
52104435	50 x 1.5	42	10
52104445	63 x 1.5	48	10

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16