


## Flanșă SKINTOP®MULTI FL21

Flanșă SKINTOP®MULTI FL21, placă cu flanșe



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Robust



Siguranță

### Beneficii

Utilizează dimensiunea standard FL21 pentru decupare și permite flexibilitate în montaj datorită insertului pentru cabluri multiple.

Utilizare versatilă în diverse aplicații și medii.

Protecție permanentă împotriva îndoirii pentru aplicații EMC sub solicitări mecanice ridicate

Montaj ușor cu ajutorul celor 4 șuruburi de fixare.

Construcție robustă din tablă din oțel vopsită sau din oțel inoxidabil V2A.

### Domeniul de utilizare

Pentru introducerea cablului într-o carcasă cu decupaj de montaj scandinav FL21, în cazul utilizării simultane a sistemelor de intrare multiple SKINTOP® MULTI sau SKINTOP® CUBE.

Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.

### Date Tehnice

Material:

Placă de oțel, vopsită cu pulbere

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Flanșă SKINTOP®MULTI FL21

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
|                      | Oțel inoxidabil        |
|                      | Etanșare: NBR          |
| Clasa de protecție:  | IP 66                  |
| Gama de temperatură: | între -10 °C și +70 °C |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Fiașă SKINTOP®MULTI FL21**

| Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni               | Decuparea wxh | Bucăți / UA |
|-------------|---|---------------|-------------|
| 52220030    | Placă de oțel, vopsită cu pulbere, RAL 7035 | 113.0 x 36.0  | 1           |
| 52220031    | Oțel inoxidabil, V2A                        | 113.0 x 36.0  | 1           |

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16