

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, adaptor din alamă nichelată, permite utilizarea presetupelor metrice cu filet mai mare decât cel al găurii



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Siguranță



Rezistent la temperatură

Beneficii

Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor

Asigură flexibilitate la alegerea prețupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare cu o presetupă metrică al cărei filet de conectare este mai mare decât orificiul filetat existent.

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere:

Prevăzut cu garnitură

Material:

Alamă nichelată

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® ME-M

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior M2	Bucăți / UA
SKINDICHT® ME-M			
52104450	12 x 1.5	16 x 1.5	100
52104452	16 x 1.5	20 x 1.5	100
52104454	20 x 1.5	25 x 1.5	100
52104456	25 x 1.5	32 x 1.5	50
52104458	32 x 1.5	40 x 1.5	50
52104460	40 x 1.5	50 x 1.5	25
52104462	50 x 1.5	63 x 1.5	25
52104450LF	12 x 1.5	16 x 1.5	100
52104452LF	16 x 1.5	20 x 1.5	100
52104454LF	20 x 1.5	25 x 1.5	100
52104456LF	25 x 1.5	32 x 1.5	50
52104458LF	32 x 1.5	40 x 1.5	50
52104460LF	40 x 1.5	50 x 1.5	25
52104462LF	50 x 1.5	63 x 1.5	25
SKINDICHT® ME-M hexagonal			
52104463	63 x 1.5	75 x 1.5	1
52104463LF	63 x 1.5	75 x 1.5	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16