


## Bacuri pentru sistemul 1311 și 1300

Bacuri de presare pentru clește de presare hidraulic V 1311 și clești de presare cu acumulator PVX 1300

### Informații

NOU: tehnică de sertizare DUAL în două etape (întâi presare hexagonală, apoi presarea suplimentară a dornului)



### Domeniul de utilizare

Bacuri de presare pentru V 1311 și PVX 1300 pentru presarea papucilor tubulari de cablu (KRT/KRF) și a conectorilor pentru îmbinare cap la cap (KST/KSF)

### Inclus

Insertiile de presare se livrează la set

Nu sunt necesare suporturi de matriță pentru matrițele de sertizare de tip "13DB" sau "13B". Suporturile matrițelor trebuie comandate separat pentru matrițele de sertizare de tip "B".

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Bacuri pentru scula de sertizare a papucilor, pinilor și a conectorilor pentru ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Descriere clasa: Utilizare pentru instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

### Observație

Notarea componentelor: prima dată se notează tipul bacurilor. Notați că suportii de bacuri nu sunt necesari pentru toate tipurile de bacuri ( funcție de secțiunea papucului care trebuie presat )

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Bacuri pentru sistemul 1311 și 1300**

| Articol nr.                  | Denumire articol | Pentru KRT/KST mm <sup>2</sup> | Pentru KRF/KSF mm <sup>2</sup> | UA (buc/set) |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Bacuri de presare DUAL       |                  |                                |                                |              |
| 61795982                     | 13DB8            | -                              | 10                             | 1            |
| 61795983                     | 13DB9            | -                              | 16                             | 1            |
| 61795984                     | 13DB11           | -                              | 25                             | 1            |
| 61813899                     | 13DB13           | -                              | 35                             | 1            |
| 61795952                     | 13DB14,5         | -                              | 50                             | 1            |
| 61795985                     | 13DB17           | -                              | 70                             | 1            |
| 61813874                     | 13DB20           | -                              | 95                             | 1            |
| 61813871                     | 13DB22           | -                              | 120                            | 1            |
| 61795986                     | 13DB25           | -                              | 150                            | 1            |
| 61813873                     | 13DB27           | -                              | 185                            | 1            |
| 61795987                     | 13DB30           | -                              | 240                            | 1            |
| 61795988                     | 13DB32           | -                              | 300                            | 1            |
| Bacuri de presare hexagonale |                  |                                |                                |              |
| 61795950                     | B7               | 10                             | -                              | 1            |
| 61795951                     | B8               | -                              | 10                             | 1            |
| 61795960                     | B8,5             | 16                             | -                              | 1            |
| 61795970                     | B9               | -                              | 16                             | 1            |
| 61795971                     | B10              | 25                             | -                              | 1            |
| 61795972                     | B11              | -                              | 25                             | 1            |
| 61795980                     | B12              | 35                             | -                              | 1            |
| 61795981                     | B13              | -                              | 35                             | 1            |
| 61795990                     | B14              | 50                             | -                              | 1            |
| 61795991                     | B14,5            | -                              | 50                             | 1            |
| 61796000                     | B16              | 70                             | -                              | 1            |
| 61796001                     | B17              | -                              | 70                             | 1            |
| 61796010                     | B18              | 95                             | -                              | 1            |
| 61796020                     | B19              | 120                            | -                              | 1            |
| 61796021                     | B20              | -                              | 95                             | 1            |
| 61796030                     | B22              | 150                            | 120                            | 1            |
| 61796031                     | B24              | 185                            | -                              | 1            |
| 61796032                     | B25              | -                              | 150                            | 1            |
| 61796043                     | 13B26            | 240                            | -                              | 1            |
| 61796047                     | 13B27            | -                              | 185                            | 1            |
| 61796044                     | 13B30            | 300                            | 240                            | 1            |

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**Bacuri pentru sistemul 1311 și 1300**

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru KRT/KST mm <sup>2</sup> | Pentru KRF/KSF mm <sup>2</sup> | UA (buc/set) |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 61796045    | 13B32            | 400                            | 300                            | 1            |
| 61796046    | 13B38            | -                              | 400                            | 1            |

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16