




SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, presetupă pentru cabluri plate, cu contur intern tronconic, flanșa poate fi utilizată universal, în special pentru cablurile plate de dimensiuni mari



Robust

Beneficii

Profilele de etanșare permit rezolvarea multor probleme

Mai multe cabluri plate sau rotunde pot fi trecute simultan

Datorită formei tronconice a părții superioare a carcasei, garniturile de etanșare sunt presate pe cablu

Domeniul de utilizare

Flanșă universală pentru cablu, special pentru cabluri plate mari

Lifturi

Utilaje de ridicat

Macara și utilaje de ridicat

Lanț portcablu

Notă

Gradul de protecție IP 65 este asigurată dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.

Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicații la exterior

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material:

Corp: aluminiu, aliaj special netratat

Șurub și șaiabă: oțel zincat

Element de etanșare: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 65

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® FL

Gama de temperatură:

-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® FL

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	trecerea pentru cablu lungime x lățime (mm)	Dimensiuni: lxwxh (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 12 + 63 x 7	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008050	FL 5	70 x 12	45.0 x 35.0 x 95.0	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16