

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, Sistem de etanșare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei și rezistentă la vibrații a modulelor

Informații

Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare

La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe tabloul electric.

Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Conector cu carcasa standard

Beneficii

Gamă de strângere variabilă

Fixarea modulului sigură la vibrații

Profil de blocare

Rezistent la ulei

Service ușor datorită asamblării / dezasamblării ușoare

Domeniul de utilizare

Pentru instalarea cablurilor premufate

Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduși în carcase, cu cerințe de spațiu minime

Construcția tablourilor electrice de comandă și control

Instalații electronice

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

Tehnologii pentru automatizări

Caracteristicile produsului

Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX

Unitate de împachetare redusă, varietate mare

Carcasă din polipropilenă, ușoară, robustă, rezistentă la șoc

Două încuietori solide - ideal pentru folosire în șantier

Descrierea produsului

Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.

Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)

Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Inclus

SKINTOP® CUBE FRAME inclusiv materialele de montaj

Livrat în SORTIMO® T-BOXX

Instrucțiuni de asamblare

Șurubelniță

SKINTOP® CUBE Ramă 16

2 buc. (PN 52220000)

SKINTOP® CUBE Ramă 24

2 buc. (PN 52220001)

SKINTOP® CUBE MODULE OARBE 20x20

5 buc. (PN 52220004)

SKINTOP® CUBE MODULE MICI 20x20

5 Buc. (PN 52220002)

SKINTOP® CUBE MODULE MARI 20x20

5 Buc. (PN 52220003)

SKINTOP® CUBE MODULE AS-I BUS 20x20

5 Buc. (PN 52220040)

SKINTOP® CUBE MODULE MICI 40x40

5 Buc. (PN 52220005)

SKINTOP® CUBE MODULE MARI 40x40

5 Buc. (PN 52220006)

SKINTOP® CUBE MODULE OARBE 40x40

5 Buc. (PN 52220007)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu

Certificări:

UL File No. E349737

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Material:

Rama: poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Garnitura ramei: CR

Modulele clipsabile: polipropilenă specială

Garnitura modulului: LSE 2

Clasa de protecție:

IP 64

Gama de temperatură:

Dinamic: -20°C ÷ +80°C

Static: între -40°C și +80°C

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Bucăți / UA
53110031	SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX	1

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16