

HG 2320 Pistol cu aer cald

Pistolul cu aer cald HG 2320 este destinat încălzirii produselor termocontractabile. Are posibilitatea reglării temperaturii și o carcasă solidă.



Beneficii

Operare cu singură mână

Memorează 4 programe

Afișajul temperaturii și vitezei cu LCD

De înaltă performanță, reglaj electric profesional al aerului cald cu un flux continuu și reglarea temperaturii și afișaj LCD

Afișarea temperaturii previne supraîncălzirea și arderea izolațiilor

Domeniul de utilizare

Carcasă robustă pentru operare manuală

Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor

Caracteristicile produsului

Reglarea temperaturii

Dublă protecție împotriva supraîncălzirii prin termostat și siguranță termică

Filtru de aer pe intrare pentru a opri impuritățile

Reglarea setărilor de viteză

Notă

Durata minimă de viață a motorului: 1.000 h

Inclus

Pistol cu aer cald în carcasă de plastic, cu reducție cu ieșire de 9mm, duză difuzoare și o varietate de tuburi termocontractabile (100 buc. Ø 1,6 – 9,5 mm)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

ETIM 5.0 Descriere clasa: Suflantă/pistol cu aer cald (electric)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001383

ETIM 6.0 Descriere clasa: Suflantă/pistol cu aer cald (electric)

General:

Dimensiuni : fără carcasă: 253 x 86,5 x 200 mm ; cu carcasă: 395 x 100 x 320 mm

Greutate inclusiv ambalajul: 2195 g

Notă:

Lungimea cablului de alimentare: 3 m

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HG 2320 Pistol cu aer cald

	230 V, 50/60 Hz
Informații:	Volum de aer ajustabil continuu: 150 - 500 l/min 2 niveluri
Gama de temperatură:	80 - 650 °C, ajustabil continuu

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Garanția este limitată la 500 de ore de funcționare sau un an

HG 2320 Pistol cu aer cald

Articol nr.	Descriere articol	Capacitate de încălzire maximă	Temperatura care poate fi atinsă	Bucăți / UA
61801246	Pistol cu aer cald HG 2320 E	2300	650	1

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16