

Tub termocontractabil PROTECT-C

Tubul termocontractibil PROTECT-C cu adeziv intern este destinat în special aplicațiilor exigente din punct de vedere chimic. Raportul de contracție este 3:1.

Informații

Pereți dubli



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Impermeabil

Beneficii

Rezistență chimică bună

Stabilitate mecanică mare

Rezistență bună la apă

Rată mare de strângere și strat adeziv

Domeniul de utilizare

În special pentru protecția carcaselor la coroziune și umezeală, precum și pentru componentele bine conturate

Caracteristicile produsului

Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă

Fără silicon

rezistent UV

Inclus

Pungă de plastic cu unități de 0.6 m

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-C

Notă:	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil Perete dublu Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm
Informații:	Rata de termocontractie : 3:1
Culoare:	Negru
Material:	Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior Fără silicon, cadmiu sau plumb
Gama de temperatură:	-55°C la +110°C Temperatura de contracție: > 100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT-C

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12	1
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9	1
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6	1
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16