

## Clești de sertizat DKB 0325 + DKB 0360

DKB 0325/DKB 0360: Clești de sertizat pentru papuci neizolați din gama 0,35 - 6,0 mm<sup>2</sup>, profilul de sertizare: bac de presare, ergonomie sporită a uneltei



Siguranță

### Beneficii

Funcție de blocare a presărilor greșite  
Matrițe de presare cu marcaje clare  
Necesită mai puțin efort pentru presare perfectă  
Testat pentru minim 80.000 de presări

### Domeniul de utilizare

Clește de presare sigur pentru conexiunile neizolate  
Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR

### Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

### Normă de referință / aprobări

Testat conform DIN standard EN 60352-2

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General:

Presiune de sertizare reglabilă

Notă:

Profilul de sertizare: dorn presat

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Clești de sertizat DKB 0325 + DKB 0360

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Clești de sertizat DKB 0325 + DKB 0360**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Profilul de sertizare	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	bac de presare	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	bac de presare	0,35	192	1

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16