

KRB 0560 clește de sertizat

KRB 0560: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor tip lamă sau pentru panou neizolați, 4,8 și 6,3 de la 0,5-6 mm², profil de sertizare: presare cu rolă, design ergonomic



Siguranță

Beneficii

Matrițe de presare cu marcaje clare
Funcție de blocare a presărilor greșite
Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
Testat pentru minim 80.000 de presări

Domeniul de utilizare

Clește de sertizat cu transmitere prin rolă pentru conectori lamă neizolați, secțiune 0.5 - 6 mm², lățimea lamei 4.8 și 6.3

Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

Normă de referință / aprobări

Testat conform DIN standard EN 60352-2

Notă

Locatorul asigură poziționarea optimă a conectorului astfel încât să se obțină o sertizare de calitate a conectorilor tip lamă (tip auto)

Inclus

Articolul nr. 61790950 se livrează fără locator

Articolul nr. 61791100 conține locatorul

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 clește de sertizat

General:

Notă:

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Presiune de sertizare reglabilă

Profilul de sertizare : rolă de presare

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KRB 0560 clește de sertizat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Profilul de sertizare	Pentru conectarea lamei	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61790950	KRB 0560 fără locator	0,5 - 6	rolă de presare	4.8 + 6.3	0,54	255	1
61791100	KRB 0560 cu locator	0,5 - 6	rolă de presare	4.8 + 6.3	0,54	255	1

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16