

## Bride pentru cabluri, gama Basic

Seria de bază a portofoliului de bride autoblocante



Fără halogen



Rezistent la UV

### Beneficii

Rezistență ridicată la baze, uleiuri, grăsimi, derivați de ulei și solvenți aromatici  
Rezistent UV (versiunea în culoarea negru)

### Domeniul de utilizare

Bride de cablu multifuncțională

### Normă de referință / aprobări

Număr E-File: E352714

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Material:

Poliamidă 6.6

Fără halogen

Gama de temperatură:

între -40 °C și +85 °C Temperatura de instalare: între -10 °C și +60 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## **Bride pentru cabluri, gama Basic**

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Bride pentru cabluri, gama Basic**

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Rezistență la întindere în N	Bucăți / UA
Natural						
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	da	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831002	Basic Tie 135x2.5 NAT	da	135.0 x 2.5	1.0 - 32.0	80.0	100
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	da	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	da	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	da	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	da	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	da	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	da	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	da	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831011	Basic Tie 200x4.5 NAT	da	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	da	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	da	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	da	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831021	Basic Tie 300x7.5 NAT	da	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	da	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	da	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	da	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	da	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	da	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100
Negru (rezistent la raze ultraviolete)						
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	da	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	da	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	da	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	da	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	da	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	da	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	da	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	da	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831051	Basic Tie 200x4.5 BK	da	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	da	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	da	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	da	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831061	Basic Tie 300x7.5 BK	da	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Bride pentru cabluri, gama Basic**

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Rezistență la întindere în N	Bucăți / UA
61831062	Basic Tie 365x7,5 BK	da	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	da	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	da	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	da	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	da	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100

Ultima actualizare (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16