


CC Elemente de fixare cabluri

Cleme CC de fixare pentru cabluri și conductoare, auto-adezive pe suprafețe multiple



Fără halogen



Timpul de asamblare

Beneficii

Suportul special este destinat inserării rapide, cu posibilitate de îndepărtare, a cablurilor și conductorilor, fără riscul deteriorării izolațiilor

Nu necesită pregătire specială de montare

Domeniul de utilizare

Elemente de fixare pentru cabluri și conductori, autoadezive

Clipsuri din nylon, dublu adezive

Excelent pentru pozarea în paralel a mai multor cabluri

Potrivit pentru cabluri cu un diametru de până la 14,5 mm

Normă de referință / aprobări

Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ID Clasa ETIM 5.0: EC000127

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127

ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare

General:

Autoadeziv pe mai multe suprafețe

La cerere:

La cerere: Negru

Culoare:

Culoare naturală

Material:

Poliamidă 6.6

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +85°C

Observație

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

CC Elemente de fixare cabluri

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

CC Elemente de fixare cabluri

Articol nr.	Descriere articol	Fascicol max.Ø (mm)	Aria și înălțimea (mm) prizei	Bucăți / UA
61723810	CC 5	4,5	19 / 19 x 10	100
61723820	CC 11	8,5	26.0 / 26.0 x 12.0	100
61723840	CC 21	14,5	26.0 / 26.0 x 16.0	100

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16