

KW bandă spirală de plastic

Spiralele din plastic sunt utilizate pentru gruparea ușoară și rapidă a cablurilor și conductorilor.



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Rezistența mecanică



Rezistent la UV

Beneficii

Flexibilitatea cablurilor este în mare parte conservată

Tub tăiat spiral

Pentru economisirea de timp în gruparea cablurilor și conductorilor

Domeniul de utilizare

Pentru realizarea cablurilor preasamblate cu mai multe ramificații

Pentru protecție împotriva solicitărilor mecanice

Caracteristicile produsului

Versiunea neagră : comportament la foc conform UL 94 HB

Inclus

Nr. art.: 61759940: Pentru gruparea conductorilor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Tub pentru gruparea cablurilor

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Descriere clasa: Furtun de îmbinare a cablurilor

General:

Versiune neagră: rezistentă UV

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

KW bandă spirală de plastic

Material:

Versiune neagră: poliamidă (fără silicon și fără halogeni)

Versiune culoare natur sau colorat, din polietilenă

Gama de temperatură:

Negru:

-40 °C până la +120 °C

Culoare naturală și alte culori: -50 °C până la 85 °C

Observație

Alte mărimi și culori sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KW bandă spirală de plastic

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Suprafața de legare (mm)	UA (m)
KW bandă spirală de plastic				
61600010	Spirală din plastic KW 2	natural	2.0 - 7.0	50
61600015	Spirală din plastic KW 2	negru	2.0 - 7.0	50
61722850	Spirală din plastic KW 2	albastru	2.0 - 7.0	50
61722856	Spirală din plastic KW 2	galben	2.0 - 7.0	50
61600040	Spirală din plastic KW 5	natural	5.0 - 20.0	30
61600045	Spirală din plastic KW 5	negru	5.0 - 20.0	25
61722851	Spirală din plastic KW 5	albastru	5.0 - 20.0	25
61600050	Spirală din plastic KW 5	galben	5.0 - 20.0	25
61600070	Spirală din plastic KW 10	natural	10.0 - 40.0	30
61722840	Spirală din plastic KW 10	negru	10.0 - 40.0	25
61722852	Spirală din plastic KW 10	albastru	10.0 - 40.0	25
61600080	Spirală din plastic KW 10	galben	10.0 - 40.0	25

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16