


Sistem flexibil de grupare

Cable-Eater este un sistem pentru gruparea cablurilor și a conductorilor. Aplicația principală este gruparea și protejerea cablurilor în mănunchiuri de cabluri, în industria electrică și la realizarea dulapurilor electrice.



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Timpu de asamblare

Beneficii

Montaj rapid și facil prin utilizarea uneltelor de inserție corespunzătoare
Timp de instalare redus

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în dulapuri electrice, tablouri de distribuție sau zone greu accesibile
Conectați trunchiul de cabluri la un capăt iar conductorii pot fi extrași din tub în poziția convenabilă pentru conectarea celuilalt capăt

Caracteristicile produsului

Două sau mai multe lungimi pot fi interconectate prin suprapunerea capetelor
Se livrează în bucăți de 50 cm

Normă de referință / aprobări

UL 94 V-2

Notă

Șuruburi de fixare recomandate: M3 cu șaibă inclusă DIN85A sau M4 cu șaibă inclusă DIN 85 A

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 Class-Description: Sistem de cablare flexibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002596

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de cablare flexibil

La cerere:

Varianta cu strat auto-adeziv

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Sistem flexibil de grupare

Notă:	Format pătrat
Culoare:	Fără halogen
Material:	Gri deschis (RAL 7035)
Gama de temperatură:	Polipropilenă (PP)
	-40°C ÷ +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Sistem flexibil de grupare

Articol nr.	Descriere articol	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Quantity of pieces	UA (m)
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16