


Soclu de montaj, cu șa

Suport TC tip șa, cu fixare prin șurub, pentru bride de cablu



mm	A	B	C	D
TC 140	7,0	8,7	14,2	3,6
TC 141	8,2	11,1	17,0	4,0
TC 142	11,0	14,2	23,4	5,2



Fără halogen

Beneficii

Construcția compactă asigură o stabilitate mare

Forma de primă a acestui soclu permite fixare sigură și fără torsionare a manunchiurilor de cabluri

Domeniul de utilizare

Elemente de fixare pentru fașete de cablu

Pentru fixarea cu șuruburi sau nituri

Zonele tipice de utilizare: Sisteme de comandă a proceselor, confecționarea tablourilor electrice și inginerie mecanică

Normă de referință / aprobări

UL 94 V-2

Inclus

Fără șuruburi, nituri, etc

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază și element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Culoare:

Alb

Material:

Poliamidă 6.6
fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-40 °C ÷ +85 °C

Observație

Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Soclu de montaj, cu șa

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Soclu de montaj, cu șa

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Material	Diametru (mm)	Lățimea fașetei (mm)	Greutate (g/100 bucăți)	Bucăți / UA
61724920	TC 140	înșurubare	PA 6.6	2.8	2,4	47	500
61724510	TC 141	înșurubare	PA 6.6	3.5	4,8	77	500
61724910	TC 142	înșurubare	PA 6.6	5.2	7,6	120	500

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16