# FLEXIMARK® etichetă LMB

Etichetele LMB pot fi utilizate în diferite port- etichete (până la 30 mm). Împreună cu software-ul nostru de marcare, puteți imprima cu ușurință etichete LMB cu o imprimantă laser, ambele fețe ale etichetei fiind imprimabile.

## Informații
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)




Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la UV

## Beneficii
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Printabile pe ambele părți

## Domeniul de utilizare
Etichete adecvate pentru manșoane de marcare Snap-on, manșoane de marcare închise și manșoane de marcare pentru brățări autoblocante (vezi domeniul ”Marcaje și accesorii)

## Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
Alimentare manuală cu foaia de etichete
Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

## Inclus
Foi perforate DIN A5

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare |

Ultima actualizare (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® etichetă LMB

| | |
|---|---|
| La cerere: | Disponibile, de asemenea, ca role pentru imprimantele de transfer termic (TMB) |
| Culoare: | Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți) |
| Material: | Poliester fără halogen<br>Grosime ( mm ): 0.175 |
| Gama de temperatură: | -40 °C ÷ +125 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® etichetă LMB

| Articol nr. | Denumire articol | Culoare | Lățime x lungime (mm) | Marcatori/unitate de ambalare | UA (buc/set) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83254680 | FLEXIMARK® Etichetă LMB 30-4,6 YEWH | galben / alb | 4.6 x 30.0 | 480 | 1 |

Ultima actualizare (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16