

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Etichete flexibile FLEXIMARK® TFL sunt role de etichete neimprimare pentru marcarea cablurilor și se utilizează împreună cu suport de etichete. Acestea sunt imprimate cu ajutorul software-ului nostru de etichetare folosind o imprimantă de transfer termic.



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Etichetele potrivite pentru suportii PTE, PTEF și CAB (vezi capitolul "Suportii de etichete și accesorii ")

Potrivit pentru IP20 - IP40, ca de ex. în clădiri publice (școli, clădiri de birouri, spitale sau centre comerciale)

Domeniul de utilizare

Etichete pentru instalare

Pentru marcarea cablurilor

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Inclus

Livrat în role cu etichete

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcarea

Culoare:

Alb și galben

La cerere: galben, verde, albastru, roșu, maro, negru

Material:

Poliester fără halogen

Laminat cu polipropilenă

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Gama de temperatură:

între -20 °C și + 80 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83263023	Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH	alb	9.5 x 17.5	252	1
83263021	Flexilabel TFL 9,5x28 WH	alb	9.5 x 28.0	500	1
83263019	Flexilabel TFL 9,5x35 WH	alb	9.5 x 35.0	1000	1
83263025	Flexilabel TFL 9,9x66 WH	alb	9.9 x 66.0	1000	1
83263032	Flexilabel TFL 12x48 WH	alb	12.0 x 48.0	252	1
83263024	Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE	galben	9.5 x 17.5	252	1
83263022	Flexilabel TFL 9,5x28 YE	galben	9.5 x 28.0	500	1
83263020	Flexilabel TFL 9,5x35 YE	galben	9.5 x 35.0	1000	1
83263026	Flexilabel TFL 9,9x66 YE	galben	9.9 x 66.0	1000	1
83263028	FLEXILABEL TFL 9,9x66 GN	verde	9.9 x 66.0	252	1
83263029	FLEXILABEL TFL 9,9x66 BN	maro	9.9 x 66.0	252	1
83263030	FLEXILABEL TFL 9,9x66 RD	roșu	9.9 x 66.0	252	1
83263031	FLEXILABEL TFL 9,9x66 BK	negru	9.9 x 66.0	252	1

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16