

FLEXIMARK® TA etichete pentru marcarea componentelor

Etichetele TA reprezintă etichete autoadezive utilizate pentru marcarea dulapurilor de comandă și altor componente acestea sunt imprimate cu ajutorul unei imprimante de transfer termic

Informații

Mostre de etichete la cerere



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistente la radiație UV

Rezistent la murdărie și zgârieturi, precum și la uleiuri și substanțe chimice

Domeniul de utilizare

Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Bandă de transfer recomandată: R71 110-360 resinBK (articol no. 83259609)

Alte mărimi și culori disponibile la cerere

Inclus

Livrat în role cu etichete

FLEXIMARK® TA etichete pentru marcarea componentelor**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Adeziv:	Lipire de durată pe bază de acril. Aderență: 15 N/mm
Culoare:	Galben, alb Argintiu, disponibil la cerere
Material:	Poliester fără halogen
Gama de temperatură:	între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® TA etichete pentru marcarea componentelor

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83259611	FLEXIMARK® Etichetă TA 15-6 YE	galben	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK® Etichetă TA 18-9 YE	galben	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK® Etichetă TA 20-8 YE	galben	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK® Etichetă TA 25,4-12,7 YE	galben	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK® Etichetă TA 26-10 YE	galben	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK® Etichetă TA 26,5-17,5 YE	galben	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK® Etichetă TA 32-9,5 YE	galben	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK® Etichetă TA 37-9 YE	galben	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK® Etichetă TA 38-13 YE	galben	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK® Etichetă TA 38-19 YE	galben	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK® Etichetă TA 45-23 YE	galben	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK® Etichetă TA 47-28 YE	galben	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK® Etichetă TA 50-23 YE	galben	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK® Etichetă TA 60-36 YE	galben	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK® Etichetă TA 65-35 YE	galben	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK® Etichetă TA 70-48 YE	galben	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK® Etichetă TA 75-28 YE	galben	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK® Etichetă TA 101,6-23 YE	galben	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK® Etichetă TA 101,6-36 YE	galben	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK® Etichetă TA 15-6 WH	alb	15.0 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK® Etichetă TA	alb	18.0 x 9.0	10000	1

FLEXIMARK® TA etichete pentru marcarea componentelor

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	18-9 WH				
83259635	FLEXIMARK® Etichetă TA 20-8 WH	alb	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK® Etichetă TA 25,4-12,7 WH	alb	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK® Etichetă TA 26-10 WH	alb	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK® Etichetă TA 26,5-17,5 WH	alb	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK® Etichetă TA 32-9,5 WH	alb	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK® Etichetă TA 37-9 WH	alb	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK® Etichetă TA 38-13 WH	alb	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK® Etichetă TA 38-19 WH	alb	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK® Etichetă TA 45-23 WH	alb	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK® Etichetă TA 47-28 WH	alb	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK® Etichetă TA 50-23 WH	alb	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK® Etichetă TA 60-36 WH	alb	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK® Etichetă TA 65-35 WH	alb	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK® Etichetă TA 70-48 WH	alb	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK® Etichetă TA 75-28 WH	alb	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK® Etichetă TA 101,6-23 WH	alb	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK® Etichetă TA 101,6-36 WH	alb	101.6 x 36.0	1000	1
83259673	FLEXIMARK® Etichetă TA 30-20 WH	alb	30.0 x 20.0	6000	1

Ultima actualizare (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16