

STAR STRIP sculă de dezizolat

Sculă de dezizolare pentru cabluri cu diametru maxim de 40 mm, cu două cârlige interschimbabile, fiabil și durabil, pentru izolații problematice, cum ar fi cele din PTFE, TPE, fluoropolimer și PUR

Informații

Lama de tăiere special netezită, este potrivită pentru materiale de izolație problematice, ca de exemplu PUR, polimeri fluorurați, fibră de sticlă, TPE și cauciuc



Beneficii

Domeniu mare de diametre ale cablurilor, datorită carligelor interschimbabile

Potrivit pentru tăiere longitudinală, circulară sau spirală

Lama de calitate permite tăierea ușoară a materialelor tari

Corp robust testat pentru mai mult de 100.000 de operații de dezizolare

Utilizare ergonomică și prietenoasă, datorită greutății reduse

Domeniul de utilizare

Sculă de dezizolare ajustabilă pentru dezizolarea cablurilor rotunde cu manta din materiale diverse (de exemplu PVC, PTFE, cauciuc sau PUR)

Cârligele interschimbabile permit dezizolarea cablurilor cu diametre între 4.5 - 25 mm și 20 - 40 mm

Caracteristicile produsului

Înălțimea lamei tăietoare se ajustează prin rotirea elementului de reglare prin care iese lama

Poziții definite clar pentru tăiere circulară, longitudinală sau spirală

Lama revine automat în poziția de start la finalul operației de tăiere. Aceasta reduce riscul ruperii lamei din cauza poziționării greșite.

Nu necesită scule speciale pentru schimbarea cârligului (cârligul de rezervă se folosește pentru îndepărtarea celui montat)

Notă

Sunt disponibile lame de rezervă care pot fi depozitate în compartimentul sculei

Inclus

61735820: Sculă cu lamă tăietoare, cârlig mare și cârlig mic, fără lame de rezervă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentru dezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

STAR STRIP sculă de dezizolat

Greutate:	ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare STAR STRIP cu cârlig mare : 116 g
Lungime:	Dimensiuni L x H x B: cârlig mic: 150 x 42 x 30.5 mm cârlig mare: 167 x 52 x 30.5 mm
Culoare:	Negru

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

STAR STRIP sculă de dezizolat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru diametru exterior mm	Lungime (mm)	Bucăți / UA
STAR STRIP, cu cârlig mic, cârlig mare, lamă tăietoare, fără lamă de rezervă)				
61735820	STAR STRIP	4.5 - 40.0	150	1
Piese de schimb				
61735821	STAR STRIP Lamă de rezervă	-	-	1
61735822	STAR STRIP cârlig de schimb, mic	4.5 - 25.0	-	1
61735823	STAR STRIP cârlig de schimb, mare	20.0 - 40.0	-	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16