

FLEXIMARK® Semne indicatoare de obligativitate

Marcaj de siguranță conform ISO 7010, realizat din poliester laminat, pentru marcarea pe termen lung

Informații

Toate simbolurile conform ISO 7010



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

Beneficii

Foarte rezistent la acțiunea razelor UV, umidității, substanțelor chimice (de ex., soluții de curățat geamuri, alcool, ulei)

Rezistent la zgârieturi

Capacitate ridicată de lipire

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Inginerie mecanică

Robotics

Marcaj de siguranță în medii industriale

Pentru utilizare în interior sau exterior

Caracteristicile produsului

Etichete autoadezive

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

La cerere:

Alte mărimi și simboluri

Ultima actualizare (25.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Semne indicatoare de obligativitate

Culoare:	albastru
Material:	Poliester laminat (fără halogen)
Gama de temperatură:	între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK®Semne indicatoare de obligativitate

Articol nr.	Denumire articol	Descriere	Dimensiuni în mm	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Utilizați protecție auditivă	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Utilizați protecție auditivă	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Utilizați protecție auditivă	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Purtați ochelari de protecție	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Purtați ochelari de protecție	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Purtați ochelari de protecție	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Protecție obligatorie a picioarelor	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Protecție obligatorie a picioarelor	50	10	1
83880129	FLEXIMARK® M008 adh 100	Protecție obligatorie a picioarelor	100	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Protecție obligatorie a mâinilor	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Protecție obligatorie a mâinilor	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Protecție obligatorie a mâinilor	100	10	1

Ultima actualizare (25.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Semne indicatoare de obligativitate