


FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă

Manșon de marcare FLEXIMARK® pentru marcarea conductorilor, înainte sau după montare acestora. Se clipsează (mecanism snap-on) sau se introduc pe fir.

Informații

Atașarea prin mecanism de fixare după asamblare este posibilă

Snap-On 2-3,5/15 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen

Beneficii

protecție avansată la zgâriere

Protecție rezistentă și flexibilă

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Caracteristicile produsului

Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0

Notă

Suporturi de etichete potriviți pentru etichetele LMB

Inclus

Portetichetă neechipată cu etichetă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Culoare:

Transparent

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă

Material:	Polietilenă fără halogen
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (mm)	Pentru cabluri Ø (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă					
83252650	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2,8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2,8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1