


FLEXIMARK® suport etichete PGS

Suporturi pre-tăiate FLEXIMARK® pentru caractere PGS, pentru marcarea componentelor din industria electrică (cum ar fi dulapurile electrice), cu etichete sau caractere alfa numerice. Asamblare cu bride autoblocante.

Informații

PGS 1-285 BK disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

Beneficii

Autoadeziv pe mai multe suprafețe

Protecția transparentă a etichetelor asigură o protecție suplimentară a etichetelor sau a benzilor de caractere

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®

Pentru marcarea grupelor de componente în producția de tablouri electrice

Fixare: lipirea, sau la temperaturi > 45 ° C, cu șuruburi sau nituri

Caracteristicile produsului

Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® suport etichete PGS

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Culoare:	Negru, alb, gri
Material:	ABS plastic
Gama de temperatură:	-20 °C la +45 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® suport etichete PGS

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lungime x înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	alb	1000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	negru	1000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	gri	1000.0 x 10.0	10	1
83250043	FLEXIMARK® Etichetă pentru capac 10-100 PGS 10	transparent	1000.0 x 10.0	10	1