

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Industrial Ethernet Patchcord, cat. 6, PUR, adecvate pentru utilizarea ca lanțuri de tracțiune

Informații

Bazată pe 2170488

Alte variante la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Lanț port cablu

Beneficii

Cablul de conectare asamblat la unul sau ambele capete economisește timpul la instalare și reduce, respectiv, elimină posibilitatea de erori de asamblarea la fața locului.

Protecția integrată la vibrații a conectorului îl face rezistent la șocuri și vibrații.

Protecție ideală împotriva perturbațiilor electromagnetice datorită ecranării duble din folie laminată de aluminiu și ecranării cu tresă de cupru cu un grad ridicat de acoperire (SF/UTP).

Testat cu succes pentru peste 4 milioane de cicluri de îndoire în lanțul portcablu.

Testat cu succes pentru peste 4 milioane de cicluri de îndoire în lanțul port-cablu.

Domeniul de utilizare

Structura cablului permite o utilizare extrem de flexibilă, cu mișcare permanentă în piesele mobile ale mașinilor și în lanțuri portcablu.

Potrivit pentru aplicații EtherCAT și EtherNET/IP.

Poate fi utilizat în medii uscate, umede și dure.

Izolația exterioară din PUR și conectorii rezistă la solicitări mecanice ridicate.

Izolația exterioară din PUR este rezistentă la lubrifianți pe bază de ulei mineral și la substanțe chimice.

Caracteristicile produsului

Îndeplinește cerințele valabile pentru cat.6, clasa E

Adecvat pentru utilizarea în lanțuri portcablu

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Descrierea produsului

Conductor torsadat, 4 x 2 x AWG26/19

SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată și țesătură din lițe de cupru cositorit

Izolație exterioară făcută din PUR

Diametrul exterior: 7.8 mm

Culoare: verde (RAL 6018)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patchcord din cupru (cu perechi torsadate) pentru uz industrial

Raza minimă de îndoire:

Flexibil: 7.5 x diametru exterior

Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului

Clasa de protecție:

IP 67

Codarea:

M12: standard X

Gama de temperatură:

Flexibil: -30°C ÷ +70°C

Montaj fix: -30°C ÷ +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

| Articol nr. | Denumire articol | Lungime (m) | Index Cupru kg/1.000 bucați |
|---|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Conector drept la ambele capete | | | |
| 2172237 | IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S | 0,5 | 15,85 |
| 2172238 | IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S | 1 | 31,7 |
| 2172239 | IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-M12X-S | 2 | 63,4 |
| 2172240 | IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-M12X-S | 3 | 95,1 |
| 2172241 | IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-M12X-S | 5 | 158,5 |
| 2172242 | IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-M12X-S | 7 | 221,9 |
| 2172243 | IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S | 10 | 317 |
| 2172244 | IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-M12X-S | 15 | 475,5 |
| 2172245 | IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-M12X-S | 20 | 634 |
| Conector drept și priză dreaptă | | | |
| 2172207 | IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S | 0,5 | 15,85 |
| 2172208 | IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12X-S | 1 | 31,7 |
| 2172209 | IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12X-S | 2 | 63,4 |
| 2172210 | IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12X-S | 3 | 95,1 |
| 2172211 | IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12X-S | 5 | 158,5 |
| 2172212 | IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12X-S | 7 | 221,9 |
| 2172213 | IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S | 10 | 317 |
| 2172214 | IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S | 15 | 475,5 |
| 2172215 | IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12X-S | 20 | 634 |
| Priză dreaptă - priză dreaptă | | | |
| 2172298 | IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12XF-S | 0,5 | 15,85 |
| 2172299 | IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12XF-S | 1 | 31,7 |
| 2172300 | IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12XF-S | 2 | 63,4 |
| 2172301 | IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12XF-S | 3 | 95,1 |
| 2172302 | IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12XF-S | 5 | 158,5 |
| 2172303 | IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12XF-S | 7 | 221,9 |
| 2172304 | IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12XF-S | 10 | 317 |
| 2172305 | IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12XF-S | 15 | 475,5 |
| 2172306 | IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12XF-S | 20 | 634 |
| conector drept și capăt de cablu liber | | | |
| 2172246 | IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-OE | 0,5 | 15,85 |
| 2172247 | IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-OE | 1 | 31,7 |
| 2172248 | IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-OE | 2 | 63,4 |
| 2172249 | IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-OE | 3 | 95,1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16




ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

| Articol nr. | Denumire articol | Lungime (m) | Index Cupru kg/1.000 bucați |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 2172250 | IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-OE | 5 | 158,5 |
| 2172251 | IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE | 7 | 221,9 |
| 2172252 | IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-OE | 10 | 317 |
| 2172253 | IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-OE | 15 | 475,5 |
| 2172254 | IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-OE | 20 | 634 |
| priză și un capăt liber | | | |
| 2173036 | IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-OE | 0,5 | 15,85 |
| 2172255 | IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-OE | 1 | 31,7 |
| 2172256 | IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-OE | 2 | 63,4 |
| 2172257 | IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE | 3 | 95,1 |
| 2172258 | IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-OE | 5 | 158,5 |
| 2172259 | IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-OE | 7 | 221,9 |
| 2172260 | IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-OE | 10 | 317 |
| 2172261 | IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-OE | 15 | 475,5 |
| 2172262 | IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-OE | 20 | 634 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

