

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Patchcord RJ45 ecranat (S/FTP) - certificat UL

Patchcord cat.6a, fără halogen, pentru Gigabit Ethernet cu omologare UL. Disponibil la lungimi și în culori diferite



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Fără halogen



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Soluție flexibilă de conectare de tip Plug & Play

Domeniul de utilizare

Cablarea tablourilor electrice

Normă de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

RJ45 conform IEC 60603-7-51

Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice

Descrierea produsului

Conductor torsadat, 4 x 2 x AWG26/7

S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Izolație exterioară LSHF
Diamestrul exterior: 6.2 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patchcord din cupru (cu perechi torsadate) pentru uz industrial
Clasa de protecție:	IP20
Gama de temperatură:	Instalare: între 0 °C și +50 °C Temperatură de operare: -20°C ÷ +60°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Articol nr.	Denumire articol	Diametru exterior mm	Lungime (m)	Culoare
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	negru
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	albastru
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	verde
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	gri
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	portocaliu
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	roșu
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	alb
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	galben
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	negru
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	albastru
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	verde
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	gri
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	portocaliu
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	roșu
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	alb
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	galben
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	negru
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	albastru
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	verde
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	gri
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	portocaliu
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	roșu
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	alb
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	galben
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	negru
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	albastru
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	verde
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	gri
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	portocaliu
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	roșu
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	alb
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	galben
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	negru
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	albastru
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	verde

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Articol nr.	Denumire articol	Diametru exterior mm	Lungime (m)	Culoare
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	gri
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	portocaliu
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	roșu
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	alb
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	galben
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	negru
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	albastru
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	verde
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	gri
24441381	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR	6.2	3	portocaliu
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	roșu
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	alb
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	galben
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	negru
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	albastru
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	verde
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	gri
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	portocaliu
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	roșu
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	alb
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	galben
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	negru
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	albastru
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	verde
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	gri
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	portocaliu
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	roșu
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	alb
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	galben
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	negru
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	albastru
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	verde
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	gri
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	portocaliu
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	roșu

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Articol nr.	Denumire articol	Diametru exterior mm	Lungime (m)	Culoare
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	alb
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	galben
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	negru
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	albastru
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	verde
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	gri
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	portocaliu
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	roșu
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	alb
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	galben
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	negru
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	albastru
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	verde
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	gri
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	portocaliu
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	roșu
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	alb
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	galben
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	25	negru
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	albastru
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	verde
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	gri
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	portocaliu
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	roșu
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	alb
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	galben
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	negru
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	albastru
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	verde
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	gri
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	portocaliu
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	roșu
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	alb
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	galben
24441329	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK	6.2	40	negru

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Articol nr.	Denumire articol	Diametru exterior mm	Lungime (m)	Culoare
24441344	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU	6.2	40	albastru
24441359	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN	6.2	40	verde
24441374	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY	6.2	40	gri
24441389	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR	6.2	40	portocaliu
24441404	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD	6.2	40	roșu
24441419	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH	6.2	40	alb
24441434	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE	6.2	40	galben
24441330	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK	6.2	50	negru
24441345	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU	6.2	50	albastru
24441360	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN	6.2	50	verde
24441375	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY	6.2	50	gri
24441390	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR	6.2	50	portocaliu
24441405	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD	6.2	50	roșu
24441420	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH	6.2	50	alb
24441435	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE	6.2	50	galben

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16