

PCF Conector F-SMA și ST(BFOC)

Conector pentru cablu PCF, tip FSMA și ST(BFOC)

Conector PCF F-SMA și ST(BFOC) pentru diferite tipuri și dimensiuni de cabluri, pentru înclémare



Timpul de asamblare

Beneficii

Ușor de asamblat

Proiectat pentru asamblare în șantier

Reutilizabil, deoarece poate fi îndepărtat

Caracteristicile produsului

Conector cu asamblare prin clemă sau piercing

Disponibil pentru două diametre de cablu de fibră optică (2.2 mm și 3.0 mm)

Adaptoare disponibile la cerere

Protecție la îndoire:

50% negru și 50% roșu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

PCF Conector F-SMA și ST(BFOC)

Articol nr.	Denumire articol
Conector cu clemă FSMA pentru cabluri de 3 mm	
29136799	PCF Conector FSMA cu clemă 3.0 /4PC
29136798	PCF Conector FSMA cu clemă 3.0 /50PC
Conector cu clemă FSMA pentru cabluri de 2.2 mm	
29135799	Fișă PCF FSMA prindere 2,2/4ST
29135798	PCF Conector FSMA cu clemă 2.2 /50PC
Conector cu clemă ST(BFOC) pentru cablu de 3.0 mm	
29126799	PCF Conector ST (BFOC) cu clemă 3.0 /4PC
29126798	PCF Conector ST (BFOC) cu clemă 3.0 /50PC
Conector cu clemă ST(BFOC) pentru cablu de 2.2 mm	
29125799	PCF Conector ST (BFOC) cu clemă 2.2 /4PC
29125798	PCF Conector ST (BFOC) cu clemă 2.2 /50PC

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16