

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Conector M12 pentru montare pe șantier șantier

Pe teren: fie că este vorba de domeniul alimentelor și băuturilor, ingineria mecanică sau intralogistică, conectorul de date M12A este un expert în transmiterea semnalelor la nivelul senzorilor-actuatoarelor. Cu acest conector din plastic, cablurile sunt asamblate prin lipire, fiind, așadar rezistente la șocuri și vibrații.



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Impermeabil

### Beneficii

Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.

Conexiunea prin cositorire este ușor de realizat și este robustă la șocuri și vibrații.

Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.

Disponibilă în modele diferite.

### Domeniul de utilizare

Domeniile tipice de aplicare sunt senzorii și actuatoarele, pe teren.

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Se poate utiliza universal la interfețele utilajelor pentru numeroase aplicații de transmisie a datelor și semnalelor din gama de frecvențe joase.

### Caracteristicile produsului

Versiunile cu 4, 5 și 8 pini

Variantă ecranată și neecranată

Conexiune prin șurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolației IDC

Fără PWIS

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Clasificare ETIM 6:	ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Clasa de protecție:	IP 67
Temperatura ambientală (de operare):	-25°C to +85°C
Materialul contactului:	alamă placată cu aur CuZn / Au
Materialul suprafeței de contact:	Au (aur)
Codarea:	Standard A

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® SENSOR M12A Solder termination**

Articol nr.	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MM
381166329	12	priză	0.5
381166322	12	fișă	0.5

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

