


UNITRONIC® SENSOR M12Y

Conector Y M12 tip fișă, cu două cabluri cu capăt liber

Conexiune codată A, cabluri fără halogeni LSZH cu izolație exterioară din PUR, potrivite pentru aplicații tip lanț portcablu



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Caracteristicile produsului

Fișă M12 cu 4 pini, în Y, cu două cabluri cu capăt liber

Include suportul de etichetă

Fără PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

Descrierea produsului

3 x 0.34 mm²

Culoare conductori: bn, bu, bk

Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Clasa de protecție:	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25 °C la +90 °C Instalare fixă -40 °C la +80 °C Flexibil -25 °C la +80 °C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere. Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri. Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
Y fișă cu două cabluri cu capăt liber					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	NU	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	NU	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	NU	250	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16