

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL este un tub de protecție împotriva lichidelor, cu spirală metalică cu profil de înclichetare și izolație exterioară de PVC, cu aprobare UL/CSA



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură



Impermeabil



Certificări multiple

Beneficii

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare

Robust

Rezistență mare la zdrobire

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Fabricarea transformatoarelor

Aplicații feroviare

Certificat pentru piața nord-americană

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari

Înveliș exterior din plastic

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HTDL

Notă

Conține conductor continuu de cupru pentru împământare, în cazul dimensiunilor de la 3/8" la 1 1/4" inclusiv. Insert metalic dur realizat din bandă de oțel galvanizat cu înveliș special din plastic rezistent la căldură și lumina soarelui. În afara CE, utilizabil conform NEC 501-4B.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Normă de referință / aprobări:	UL 360 NEC 501-4B
Culoare:	Negru
Material:	Metal cu izolație exterioară din compus PVC
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +105°C Termen scurt: până la +120°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Mărimile 1 1/2" și 2" fără conductoare de cupru

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HTDL

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85	60
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110	60
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140	45
61814220	1"	26.8 x 33.1	170	30
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215	15
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61814250	2"	51.6 x 59.9	300	15

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16