


Cabluri coaxiale multiple RG 59 B/U

Costuri de instalare reduse. Cablu cu doi conductori, cu izolație exterioară din PVC. Gama de temperatură între -40°C și +80°C



Beneficii

În sistemele extinse, folosirea cablului multicoaxial ecranat RG 59B/U previne creșterea numărului de cabluri paralele pe distanțe mari

Aceasta economisește din costurile de instalare și asigură cea mai bună protecție mecanică pentru fiecare cablu

Caracteristicile produsului

Cablurile coaxiale multiple asigură instalare mai rapidă

Descrierea produsului

2 x cablu coaxial tip RG 59 B/U

Cablu Twin

Izolație PVC

Culoare: negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000019

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial

Bazat pe:

Similar cu MIL specificațiile MIL-DTL17 H

Raza minimă de îndoire:

Pozare fixă: 15 x diametru exterior

Gama de temperatură:

Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Cabluri coaxiale multiple RG 59 B/U

Articol nr.	Numărul cablurilor singulare x RG tip	Diametru exterior mm	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Impedanța caracteristică: 75 ohm				
2170056	2 x RG 59 B/U	6.5 / 13	50	116

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16