

SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH -2 - Tub de protecție împotriva lichidelor cu profil metalic spiral cu un profil cu înclichetare și izolație exterioară din material fără halogeni. Asigură flexibilitate bună.

Informații

Fără halogen



Fără halogen



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare la zdrobire

Potrivit pentru aplicații în exterior sau direct îngropat

Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare

Utilități publice

Inginerie mecanică

Ultima actualizare (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate
La exterior

Caracteristicile produsului

Fără halogen
Puțin fum
Toxicitate redusă

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat
Înveliș exterior din plastic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Norm references / Approvals:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Interiorul tubului: oțel tras la rece, galvanizat Manta exterioară din plastic fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură:	-25°C la +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® LCCH-2

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57,5 x 64,5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10

Ultima actualizare (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16