

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC -2 - Tub de protecție împotriva lichidelor, cu profil metalic spiral cu un profil de înclichetare și manta din PVC. Asigură flexibilitate bună.



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva lichidelor
Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire
Permite instalarea în sol și în mediu exterior
Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Procese tehnologice
La exterior
Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat
Izolație PVC

SILVYN® LCC-2

Notă

La cerere: Culoare gri

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Interiorul tubului: oțel galvanizat Manta exterioară din PVC
Gama de temperatură:	-15°C ÷ +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LCC-2

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	UA colac (m)
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	37.6 x 44.5	120	M40x1,5	10
61804772	50	48.4 x 55	130	M50x1,5	10
61804792	63	57.5 x 64.5	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10
SILVYN®LCC-2 - unitate mică de ambalare					
61737351	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	10
61737352	12	10.2 x 14.0	40	M16x1,5/1	10
61737353	16	13.0 x 17.0	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	10
61737354	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	10
61737355	25	21.1 x 26.0	60	M25x1,5	10
61737356	32	28.1 x 34.0	90	M32x1,5	10

Ultima actualizare (17.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16