
SILVYN® FG

SILVYN® FG Tub de protecţie cu spirală metalică şi manta din PVC alb, certificat pentru utilizare în industria alimentară

Informații
Special pentru industria alimentară





Industrie alimentară

Rezistență chimică bună

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii
Manta exterioară aprobată FDA
Ușor de curățat datorită suprafețelor netede, albe
Protejează împotriva lichidelor
Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire

Domeniul de utilizare
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Utilaje de ambalare produse alimentare
Industria farmaceutică
Inginerie mecanică
Procese tehnologice

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Caracteristicile produsului
Flexibil
Rezistent la zdrobire
Rezistent la impact
Rezistență mare

Normă de referință / aprobări
Certificat conform FDA CFR 21 şi NSF 51 (standard pentru USA)

Descrierea produsului
Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
Special, izolație exterioară de plastic aprobată FDA

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Culoare:	Alb Albastru
Material:	Tub de protecție armat cu oţel electrogalvanizat acoperit cu manta de plastic special
Gama de temperatură:	-20°C la +60°C Pentru timp scurt : +80 °C

Observație
* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® FG alb				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG albastru				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.