
SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS este un tub de protecţie paralel corugat care oferă, împreună cu accesoriile sale versatile, cea mai bună protecție pentru cabluri





Rezistență chimică bună

Cu întârziere la propagarea flăcării

Fără halogen

Rezistent la temperatură

Impermeabil

Certificări multiple

Beneficii

Stabilitate dimensională
Flexibil
Întârzierea propagării focului şi autostingere UL 94 V-2
Rezistență mare la zdrobire
Rezistent la impact

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Aplicaţii flexibile
Pentru utilizare la interior și la exterior

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Caracteristicile produsului
Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
În principiu, risc scăzut de incendiu

Normă de referință / aprobări
UL document nr: E308201

Descrierea produsului
Tub din poliamidă 6 fin corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
La cerere:	Disponibil în PA 12
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Gama de temperatură:	-40 °C la +120 °C static -20 °C ÷ +100 °C dinamic

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® FPAS negru				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN®FPAS negru - unitate mică de ambalare				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS gri				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16