

SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție SILVYN® FPAS, cu IP68 / IP69

Informații

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă

Rezistență mare la tracțiune

Rezistent la apă

Protecție la vibrații

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX-M

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPAS
Aplicații în medii cu vibrații mari

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică
Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPAX-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® FPAX-M negru			
55506135	16 x 1.5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1.5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1.5/1	FPAS 16	10
55506165	20 x 1.5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1.5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1.5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1.5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1.5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1.5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1.5	FPAS 54	2
55506226	63 x 1.5	FPAS 67	1
SILVYN® FPAX-M gri			
55506235	16 x 1.5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1.5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1.5/1	FPAS 16	10
55506265	20 x 1.5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1.5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1.5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1.5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1.5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1.5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1.5	FPAS 54	2
55507286	63 x 1.5	FPAS 67	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16