

FIPLOCK® ONE 90° M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE 90° M

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



CE UK
CA



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° M



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Culoare:	Gri (RAL 7005) Negru (RAL 9005), rezistent la UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Clasa de protecție:	IP66/IP67/IP68/IP69
Gama de temperatură:	Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE 90° M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPOCK® ONE 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPOCK® ONE 90° M - negru							
61804458	12 x 1.5	11	7	Unghi de 90°	7	negru	10
61804459	12 x 1.5	11	7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804461	16 x 1.5	11	10	Unghi de 90°	10	negru	10
61804463	16 x 1.5	11	10	Unghi de 90°	12	negru	10
61804462	20 x 1.5	11	12	Unghi de 90°	10	negru	10
61804464	20 x 1.5	11	12	Unghi de 90°	12	negru	10
61804465	20 x 1.5	11	10,2	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804466	25 x 1.5	12	14,8	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804467	25 x 1.5	12	15,9	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804468	32 x 1.5	15	22,8	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804469	32 x 1.5	15	22,8	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804471	40 x 1.5	19	28,5	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804472	40 x 1.5	19	30,2	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804473	50 x 1.5	19	36,1	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804474	50 x 1.5	19	38,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
61804475	63 x 1.5	19	47,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
FIPOCK® ONE 90° M - gri							
61804476	12 x 1.5	11	7	Unghi de 90°	7	gri	10
61804477	12 x 1.5	11	7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804478	16 x 1.5	11	10	Unghi de 90°	10	gri	10
61804481	16 x 1.5	11	10	Unghi de 90°	12	gri	10
61804479	20 x 1.5	11	12	Unghi de 90°	10	gri	10
61804482	20 x 1.5	11	12	Unghi de 90°	12	gri	10
61804483	20 x 1.5	11	10,2	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804484	25 x 1.5	12	14,8	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804485	25 x 1.5	12	15,9	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804486	32 x 1.5	15	22,8	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804487	32 x 1.5	15	22,8	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804488	40 x 1.5	19	28,5	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804489	40 x 1.5	19	30,2	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804491	50 x 1.5	19	36,1	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804492	50 x 1.5	19	38,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4
61804493	63 x 1.5	19	47,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16