


## SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS -2, Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecție, pentru aplicații cu mișcare de torsiune



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Cerința de spațiu



Robust

### Beneficii

Pentru aplicații cu mișcări de rotație

Rezistență mare la tracțiune

Economie de spațiu

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCCH-2

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

La exterior

### Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Manșon hexagonal cu element de torsiune

Cap piuliță

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LGS-2

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Alamă nichelată

Clasa de protecție:

IP 54

Gama de temperatură:

-50°C la +300°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® LGS-2**

| Articol nr.   | Dimensiune metrică | Mărimea cheii SW în mm | Lungime totală mm | Lungime filet mm | Potrivit pentru SILVYN®<br>LCC-2 / LCCH-2 | Bucăți / UA |
|---------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| SILVYN® LGS-2 |                    |                        |                   |                  |                                           |             |
| 55502710      | 7                  | 13                     | 32                | 7                | 10                                        | 10          |
| 55502720      | 9                  | 17                     | 38                | 10               | 12                                        | 10          |
| 55502730      | 11                 | 22                     | 38                | 10               | 16                                        | 10          |
| 55502740      | 13.5               | 24                     | 39                | 12               | 20                                        | 10          |
| 55502750      | 16                 | 24                     | 44                | 12               | 20                                        | 10          |
| 55502760      | 21                 | 29                     | 50                | 12               | 25                                        | 10          |
| 55502770      | 29                 | 36                     | 56                | 12               | 32                                        | 10          |
| 55502780      | 36                 | 48                     | 59                | 12               | 40                                        | 4           |
| 55502790      | 48                 | 70                     | 61,2              | 16               | 63                                        | 1           |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16