


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, cu filet metric



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare

Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară
Protecție la vibrații
Nu necesită părți suplimentare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Aplicații de interior
Solicitări mecanice scăzute

Caracteristicile produsului

Chei cu numeroase dimensiuni

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Notă

Inclus: manșonul interior SILVYN® EE-K

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® USK-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri argintiu (RAL 7001)

Material:

PP

Clasa de protecție:

IP 54

Gama de temperatură:

-10°C ÷ +110°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® USK-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FD-PU/FPS	Potrivit pentru SILVYN® SP	Potrivit pentru SILVYN® SP-PU	Bucăți / UA
SILVYN® USK-M									
55501300	10 x 1.0	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	-	50
55501310	12 x 1.5	21.0 / 23.0	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14	50
55501320	16 x 1.5	24.0 / 27.0	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16	50
55501330	20 x 1.5	29.0 / 32.0	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20	50
55501340	25 x 1.5	36.0 / 40.0	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27	25
55501350	32 x 1.5	45.0 / 49.0	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36	25
55501360	40 x 1.5	54.0 / 58.0	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44	25
55501370	50 x 1.5	66.0 / 70.0	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16