

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - Piesă unghiulară pentru blocare tub, cu filet PG

Informații

Economic

Cotul la 90° permite o instalare ușoară

Unitate de ambalare mică



Fără halogen



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură

Beneficii

Asamblare rapidă

Ușor de asamblat

Presetupă cu cost minimizat

Fără părți libere

Noul design cu dimensiuni micșorate

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Confecționarea tablourilor electrice

Aplicații flexibile

Aplicații în spații înguste

Instalații pentru clădiri

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică
proiectat optimizat
Fără halogen și fără cadmiu

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Cot la 90°
Sistem special de cleme

Notă

Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Normă de referință / aprobări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Articol nr.	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® FLEXILOK 90° PG negru				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG gri				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16