

## SILVYN® AS

SILVYN® AS - Tub de protecție spiral din oțel galvanizat cu profil cu o singură înclchetare



Rezistența termică



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

### Beneficii

Rezistență mare  
Rezistență mare la zdrobire  
Flexibil  
Rezistență mecanică mare  
Rezistență termică

### Domeniul de utilizare

Tehnologii pentru automatizări  
Inginerie mecanică  
Procese tehnologice  
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

### Norm references / Approvals

VDE

DIN 49012, în conformitate cu un design tip G conform cu DIN EN IEC 61386-23

În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1

### Descrierea produsului

Ultima actualizare (09.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® AS**

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

**Notă**

UA = 10m (la cerere)

**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Material:	Oțel galvanizat
Gama de temperatură:	Până la +220 °C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



**SILVYN® AS**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® US-M	Potrivit pentru SILVYN® US	UA colac (m)
SILVYN® AS							
61802080	10	8 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802090	14	11 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802100	17	14 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802110	19	16 x 19	45	-	-	13,5	50
61802120	21	18 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802130	27	23 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802140	36	31 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802150	45	40 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802170	56	51 x 56	125	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Ultima actualizare (09.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16