

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - Piesă pentru blocare tub, cu filet PG

Informații

Economic

Unitate de ambalare mică



Fără halogen



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură

Beneficii

Asamblare rapidă

Ușor de asamblat

Presetupă cu cost minimizat

Fără părți libere

Noul design cu dimensiuni micșorate

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Confecționarea tablourilor electrice

Aplicații flexibile

Aplicații în spații înguste

Instalații pentru clădiri

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

Negru pentru rezistență UV și climatică
proiectat optimizat
Fără halogen și fără cadmiu

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Corp dintr-o singură bucată
Sistem special de cleme

Notă

Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Normă de referință / aprobări:

IEC EN 61386-23

La cerere:

PG 7 pentru FPAS 10

PG 36 pentru FPAS 42

PG 48 pentru FPAS 54

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA66

Fără halogen

Clasa de protecție:

IP 66

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FLEXILOK PG

Articol nr.	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® FLEXILOK PG negru				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG gri				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16