

SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC - Piesă pentru cuplarea a două tuburi de protecție din poliamidă



Fără halogen



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură

Beneficii

Asamblare rapidă

Rezistență mare la rupere

Extensie opțională pentru toate tuburile corugate paralele

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPAS

Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAC

Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate
Certificări:	IEC EN 61386-23
La cerere:	Versiune IP68 / IP69
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPAC

Articol nr.	Dimensiune nominală	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® FPAC negru			
55507005	16	16	10
55507006	20	20	10
55507015	21	21	10
55507016	25	25	10
55507025	28	28	10
55507035	34	34	10
55507036	42	42	2
55507037	54	54	2
SILVYN® FPAC gri			
55507000	16	16	10
55507001	20	20	10
55507010	21	21	10
55507011	25	25	10
55507020	28	28	10
55507030	34	34	10
55507031	42	42	2
55507032	54	54	2