








## SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG - Piesă de blocare la 90° pentru tuburi de protecție SILVYN® FPAS



-  Fără halogen
-  Protecție maximă la vibrații
-  Timpul de asamblare
-  Preluare optimă a efortului de tracțiune
-  Cerința de spațiu
-  Rezistent la temperatură
-  Certificări multiple

### Beneficii

Cotul la 90° permite o instalare ușoară  
Asamblare rapidă  
Rezistență mare  
Etanșare  
Protecție la vibrații

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:  
SILVYN® FPAS  
Aplicații în medii cu vibrații mari

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° PG

### Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică  
Tubul se deblochează cu o șurubelniță

### Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

### Descrierea produsului

Filet de conectare PG  
Cot la 90°  
Corp  
Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® FPAG 90° PG**

Articol nr.	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® FPAG 90° PG negru		
55506715	10	10
55506725	13	10
55506735	16	10
55506745	16	10
55506755	18	10
55506815	21	10
55506765	21	10
55506775	28	10
55506785	34	10
55506795	42	1
55506805	54	1
55506825	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG gri		
55506710	10	10
55506720	13	10
55506730	16	10
55506740	16	10
55506750	18	10
55506810	21	10
55506760	21	10
55506770	28	10
55506780	34	10
55506790	42	1
55506800	54	1
55506820	67	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16