

SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M - Piesă de blocare unghiulară, cu filet metric, pentru tuburile de protecție spirale SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile

Asamblare rapidă și ușoară

cotul la 45° permite cea mai bună asamblare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecție elicoidale cu suprafață lăsată)

Caracteristicile produsului

Protecție împotriva prafului
Protecție la umezeală
Asigură rezistență și protecție mecanică

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Cot la 45° cu conector integrat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV Gri, RAL 7001
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 65 cu tuburi de protecție spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecție lise
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MPC 45° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăți / UA
SILVYN® MPC 45° M negru				
55502431	20 x 1.5/1	10,5	16	10
55502432	20 x 1.5/2	14,5	20	10
55502433	25 x 1.5	19	25	10
55502434	32 x 1.5	24,5	32	10
SILVYN® MPC 45° M gri				
55502435	20 x 1.5/1	10,5	16	10
55502436	20 x 1.5/2	14,5	20	10
55502437	25 x 1.5	19	25	10
55502438	32 x 1.5	24,5	32	10

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16