

SILVYN® AS

SILVYN® AS - Tub de protecție spiral din oțel gavanizat cu profil cu o singură înclchetare



Rezistența termică



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire
Flexibil
Rezistență mecanică mare
Rezistență termică

Domeniul de utilizare

Tehnologii pentru automatizări
Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Normă de referință / aprobări

VDE
DIN 49012, în conformitate cu un design tip G conform cu DIN EN IEC 61386-23
În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1

Descrierea produsului

Ultima actualizare (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

Notă

UA = 10m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Material:	Oțel galvanizat
Gama de temperatură:	Până la +220°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® AS

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® US-M	Potrivit pentru SILVYN® US	UA colac (m)
SILVYN® AS							
61802080	10	8 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802090	14	11 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802100	17	14 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802110	19	16 x 19	45	-	-	13,5	50
61802120	21	18 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802130	27	23 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802140	36	31 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802150	45	40 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802170	56	51 x 56	125	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16