

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - Cablu de baterie izolat cu PVC pentru vehicule utilitare, conductori negru-roșu, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO

Informații

Cablu twin pentru baterie

Pentru vehiculele comerciale

Pentru transportul de mărfuri periculoase



Rezistență chimică bună



Rezistent la UV

Beneficii

Polaritatea se poate identifica fără dezizolare, doar după marcajul exterior (printarea se face întotdeauna pe polul pozitiv). Această regulă nu include conectorii.

Fără deteriorarea conductorului în urma dezizolării, manevrare ușoară la sertizare

Aprobari ADR speciale

Domeniul de utilizare

Cablu de forță între sursa de alimentare și utilizatorul final

Pentru vehiculele comerciale

Caracteristicile produsului

Versiune cu izolație cu două straturi, extrem de rezistente, pentru instalare fără tub de protecție

Conexiune fermă cu posibilitate de întrerupere ușoară

Normă de referință / aprobări

ADR certificare TÜ.EGG.091-04

Descrierea produsului

Conductor din lițe de cupru

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Izolație exterioară specială pe bază de PVC

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Raza minimă de îndoire:	15 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	60 V DC
Tensiunea de test:	3000 V AC
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -40°C ÷ +85°C Domenii de aplicație, Clasa A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

Detalii despre forța de înclemare sunt disponibile la cerere, fără halogeni

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Dimensiunile exterioare , lățime x înălțime (mm)	Index Cupru (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16