

H05V2-K marcare gravată

Conductor flexibil armonizat în cutie mare de carton

Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. <VDE><HAR>. Marcajul HAR este important pentru comerțul intra european.

Informații

Domeniul de temperatură: până la 90 °C



Beneficii

Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. <VDE><HAR>. Marcajul HAR este important pentru comerțul intra european.

Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439

Domeniul de utilizare

Sisteme de comutare și tablouri de distribuție de joasă tensiune

Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat

Instalare protejată în tuburi de protecție și pat cabluri, precum și pentru efectuarea unor lucrări de montaj și de instalare

Fabrică de cablaje

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru

clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorilor: colorată, pe bază de PVC, 90 °C, calitate TI3

Date Tehnice

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H05V2-K marcure gravată

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	4x diametru exterior
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 300/500 V
Tensiunea de test:	2000 V
Gama de temperatură:	între -10 °C și +90 °C Temperatura de exploatare Temperatura instalare minimă: 5 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere. Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths.
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H05V2-K marcare gravată

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4515001K	verde/galben	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515002K	verde/galben	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515003K	verde/galben	1	2,8	2000	9,6	14
4515011K	negru	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515012K	negru	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515013K	negru	1	2,8	2000	9,6	14
4515021K	albastru	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515022K	albastru	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515023K	albastru	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515031K	maro	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515032K	maro	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515033K	maro	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515041K	roșu	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515042K	roșu	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515043K	roșu	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515051K	alb	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515052K	alb	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515053K	alb	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515061K	gri	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515062K	gri	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515063K	gri	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515071K	violet	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515072K	violet	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515073K	violet	1	2,8	2000	9,6	14
4515081K	roz	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515082K	roz	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515083K	roz	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515091K	portocaliu	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515092K	portocaliu	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515093K	portocaliu	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515111K	galben	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515112K	galben	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515113K	galben	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515121K	verde	0.5	2,5	3000	4,8	9

H05V2-K marcare gravată

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4515122K	verde	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515123K	verde	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515141K	albastru închis	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515142K	albastru închis	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515143K	albastru închis	1	2,8	2000	9,6	14