

H07V2-K

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Informații

Domeniul de temperatură: până la 90 °C



Beneficii

Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. <VDE><HAR>.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Domeniul de utilizare

Sisteme de comutare și tablouri de distribuție de joasă tensiune

Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat

Instalare protejată în tuburi de protecție și pat cabluri, precum și pentru efectuarea unor lucrări de montaj și de instalare

Fabrică de cablaje

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru

clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorilor: colorată, pe bază de PVC, 90 °C, calitate TI3

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K

Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	4x diametru exterior
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V
Gama de temperatură:	între -10 °C și +90 °C Temperatura de exploatare Temperatura instalare minimă: 5 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H07V2-K

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4519001	verde/galben	1,5	3,4	100	14,4	22
4519002	verde/galben	2,5	4,1	100	24	31
4519003	verde/galben	4	4,8	100	38,4	45
4519004	verde/galben	6	5,3	100	57,6	65
4519005	verde/galben	10	6,8	100	96	109
4519006	verde/galben	16	8,1	100	153,6	163
4519007	verde/galben	25	10,2	100	240	251
4519008	verde/galben	35	11,7	50	336	350
4519011	negru	1,5	3,4	100	14,4	22
4519012	negru	2,5	4,1	100	24	31
4519013	negru	4	4,8	100	38,4	45
4519014	negru	6	5,3	100	57,6	65
4519015	negru	10	6,8	100	96	109
4519016	negru	16	8,1	100	153,6	163
4519017	negru	25	10,2	100	240	251
4519018	negru	35	11,7	50	336	350
4519021	albastru	1,5	3,4	100	14,4	22
4519022	albastru	2,5	4,1	100	24	31
4519023	albastru	4	4,8	100	38,4	45
4519024	albastru	6	5,3	100	57,6	65
4519025	albastru	10	6,8	100	96	109
4519026	albastru	16	8,1	100	153,6	163
4519027	albastru	25	10,2	100	240	251
4519028	albastru	35	11,7	50	336	350
4519141	albastru închis	1,5	3,4	100	14,4	22
4519142	albastru închis	2,5	4,1	100	24	31
4519143	albastru închis	4	4,8	100	38,4	45
4519144	albastru închis	6	5,3	100	57,6	65
4519145	albastru închis	10	6,8	100	96	109
4519146	albastru închis	16	8,1	100	153,6	163
4519031	maro	1,5	3,4	100	14,4	22
4519032	maro	2,5	4,1	100	24	31
4519033	maro	4	4,8	100	38,4	45
4519034	maro	6	5,3	100	57,6	65

H07V2-K

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4519035	maro	10	6,8	100	96	109
4519036	maro	16	8,1	100	153,6	163
4519071	violet	1,5	3,4	100	14,4	22
4519072	violet	2,5	4,1	100	24	31
4519091	portocaliu	1,5	3,4	100	14,4	22
4519092	portocaliu	2,5	4,1	100	24	31
4519093	portocaliu	4	4,8	100	38,4	45
4519094	portocaliu	6	5,3	100	57,6	65
4519095	portocaliu	10	6,8	100	96	109
4519096	portocaliu	16	8,1	100	153,6	163
4519041	roșu	1,5	3,4	100	14,4	22
4519042	roșu	2,5	4,1	100	24	31
4519043	roșu	4	4,8	100	38,4	45
4519044	roșu	6	5,3	100	57,6	65
4519045	roșu	10	6,8	100	96	109
4519046	roșu	16	8,1	100	153,6	163
4519047	roșu	25	10,2	100	240	251
4519048	roșu	35	11,7	50	336	350
4519051	alb	1,5	3,4	100	14,4	22
4519052	alb	2,5	4,1	100	24	31
4519053	alb	4	4,8	100	38,4	45
4519054	alb	6	5,3	100	57,6	65
4519061	gri	1,5	3,4	100	14,4	22
4519062	gri	2,5	4,1	100	24	31
4519063	gri	4	4,8	100	38,4	45
4519064	gri	6	5,3	100	57,6	65
4519065	gri	10	6,8	100	96	109
4519066	gri	16	8,1	100	153,6	163
4519081	roz	1,5	3,4	100	14,4	22
4519009	verde/galben	50	13,9	-	480	559