

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform SEW (PUR)

Cabluri premufate pentru servo-motoare conform cu SEW®, testate individual



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Siguranță



Conector cu carcasa standard



Impermeabil

Beneficii

Confecționate regional, disponibile în întreaga lume
Calitatea standardelor Lapp

Domeniul de utilizare

Special pentru constructorii de mașini unelte
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicați
Pentru linii de asamblare și linii producătoare de mașini
Aplicații lanț port cablu

Caracteristicile produsului

Cablu servo nou, cu izolație exterioară de poliuretan, fără halogeni, ecranat
Concept inovator pentru conectori
Gama Core Line pentru aplicații lanț port cablu pentru sarcini mici

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform SEW (PUR)**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Codul de identificare al conductorilor:	Variante de conductori: colorate cu marcaj alb / Maro cu marcaj alb: V / L2 / Negru cu marcaj alb: U / L1 / C / L + Gri cu marcaj alb: W / L3 / D / L - GN / Gri cu marcaj alb: W / L3 / D / LGN / GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Aplicații flexibile: 7,5 x diametrul cablului Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului
Tensiune nominală:	Conductori de forță și comandă: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 4 kV Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Flexibil: -40 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Instalare fixă: -50 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Cicluri de îndoire succesive:	5 milioane de cicluri

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
SEW® este marcă înregistrată a SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
Numărul articolului se referă la produs LAPP original
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Pentru alte dimensiuni: <https://servoconfigurator.lappgroup.com/>

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform SEW (PUR)

Articol nr.	Lungime (m)	reper destinat LENZE®	Diametrul exterior	Valoarea secțiunii	Index Cupru kg/1.000 bucați
5440000174	10.0	13331221	12,9	4G1,5+(3x1,0)	1.514,1
5440000175	10.0	13332155	14,1	4G2,5+(3x1,0)	1.909,44
5440000176	10.0	13332163	16,3	4G4+(3x1,0)	2.844,45