

**ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch
Rexroth/Indramat (PUR)**

Ansambluri de servo-cabluri conform INDRAMAT®, preasamblate și testate



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Siguranță



Conector cu carcasa standard



Impermeabil

Beneficii

Confecționate regional, disponibile în întreaga lume
Calitatea standardelor Lapp

Domeniul de utilizare

Special pentru constructorii de mașini unelte
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Pentru aplicații cu parametri dinamici ridicați
Pentru linii de asamblare și linii producătoare de mașini
Aplicații lanț port cablu

Caracteristicile produsului

Cablu servo nou, cu izolație exterioară de poliuretan, fără halogeni, ecranat
Concept inovator pentru conectori
Gama Core Line pentru aplicații lanț port cablu pentru sarcini mici

**ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch
Rexroth/Indramat (PUR)****Notă**

Vă rugăm verificați ghidul de asamblare a cablurilor în lanțul portcablu
Lungimea maximă a cablului trebuie să fie conform producătorului de servo drive
Datele tehnice corespund cablurilor utilizate

Descrierea produsului

Alte variante de lungimi sunt disponibile la cerere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Codul de identificare al conductorilor:	Variante de conductori: colorate cu marcaj alb / Maro cu marcaj alb: V / L2 / Negru cu marcaj alb: U / L1 / C / L + Gri cu marcaj alb: W / L3 / D / L - GN / Gri cu marcaj alb: W / L3 / D / LGN / GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5 / IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Aplicații flexibile: 7,5 x diametrul cablului Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului
Tensiune nominală:	Conductorii de forță și comandă: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 4 kV Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Flexibil: -40 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Instalare fixă: -50 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Cicluri de îndoire succesive:	5 milioane de cicluri

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Descrierile Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL and RKG) sunt mărci înregistrate ale Bosch Rexroth AG și sunt folosite doar pentru scop de comparare.

Numărul articolului se referă la produs LAPP original

Alt design sau lungime sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pentru alte dimensiuni: <https://servoconfigurator.lappgroup.com/>

**ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch
Rexroth/Indramat (PUR)**

Articol nr.	Lungime (m)	Cod de comandă INDRAMAT®	Diametrul exterior	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²
5460000023	10.0	IKS4042	8,5	4x2x0,25+2x0,5
5460000024	10.0	IKS4038	9,7	4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000025	10.0	IKS4012	9,7	4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000026	10.0	IKS0204	8,5	4x2x0,25+2x0,5
5460000016	10.0	RKL4303	11,5	4G1,0+2x(2x0,75)
5460000017	10.0	RKL4308	15,1	4G2,5+2x(2x1,0)
5460000018	10.0	RKL4300	12,2	4G1,5+2x(2x0,75)
5460000019	10.0	RKL4304	12,2	4G1,5+2x(2x0,75)
5460000020	10.0	IKG4115	12,2	4G1,5+2x(2x0,75)
5460000021	10.0	IKG4139	15,1	4G2,5+2x(2x1,0)
5460000022	10.0	IKG4177	16	4G4+2x1+2x1,5