

## EPIC® POWER LS1.5 A6


Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1.5 conector cu montare tablou, pentru contacte mamă, pentru conectarea cu cuplă de cablu

### Informații

Contactele trebuie comandate separat

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Interferența semnalelor



Impermeabil

### Beneficii

Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare

Model robust, rezistent la vibrații

Protecția EMC, versiunea pentru cabluri cu secțiuni mari

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Servo mecanisme și aplicații servo

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER LS1.5 A6

### Date Tehnice

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:           | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)                                  |
| Clasificare ETIM 6:           | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)                              |
| Tensiunea nominală (V):       | 630 V (contacte de 3,6 mm)<br>250 V (contacte de 2 mm)                                                                              |
| Tensiunea nominală de impuls: | 6 kV (contacte de 3.6 mm )<br>4 kV (contacte de 2 mm )                                                                              |
| Curent nominal (A):           | 70 A (contacte de 3,6 mm) la 25 °C<br>30 A (contacte de 2 mm) la 25 °C                                                              |
| Grad de poluare:              | 3                                                                                                                                   |
| Contacte:                     | Alamă placată cu aur                                                                                                                |
| Numărul contactelor:          | 3+PE+2(3.6mm/2mm)<br>3+PE+4(3.6mm/2mm)                                                                                              |
| Metoda de fixare:             | Pentru sertizare: 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> (contacte de 3,6 mm)<br>Pentru sertizare: 0.14 - 4.0 mm <sup>2</sup> (contacte de 2 mm) |
| Material:                     | Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate<br>Insert: PA, Etanșare: FPM                                        |
| Clasa de protecție:           | IP 67                                                                                                                               |
| Cicluri de operare mecanică:  | 50                                                                                                                                  |
| Gama de temperatură:          | -20 °C până la +125 °C                                                                                                              |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® POWER LS1.5 A6**

| Articol nr.                       | Descriere articol    | Tip de fixare | Configurația pinilor | Bucăți / UA |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Tip LS1.5 A6 pentru contacte mamă |                      |               |                      |             |
| 44429316                          | EPIC® POWER LS1.5 A6 | Ø 4.2 mm (4x) | 3+PE+2               | 1           |
| 44429317                          | EPIC® POWER LS1.5 A6 | Ø 4.2 mm (4x) | 3+PE+4               | 1           |